

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0410/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
Mittenversatz L_3	2,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
ISO-Code Halter	AH0410H SCLCR/L03
Kopflänge L_1	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5 mm
Halsbreite L_4	4 mm
Plattengröße	3 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6