

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0410/03mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
Mittenversatz $L_3$	2,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
ISO-Code Halter	AH0410H SCLCR/L03
Kopflänge $L_1$	24 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	5 mm
Halsbreite $L_4$	4 mm
Plattengröße	3 mm
Gesamtlänge $L$	100 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500