

Garant**Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020K09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Unterlegplatte	269005 1
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L ₁	17 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 1	269005 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500