

**Garant**
**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
ISO-Code Halter	AH20R SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Auskraglänge $L_1$	100 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500