

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 08/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Bohrstange HSS 08/06 mm Schaft-Ø D_s : 8 mm
 ISO-Code Halter: AH08K SCLCR/L06
 Einstellwinkel κ : 95 Grad
 passende Wendeschneidplatte: CC.. 0602..
 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 10 mm
 Mittenversatz L_3 : 5 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	5 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
ISO-Code Halter	AH08K SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	8 mm

Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7