

**Garant**

**Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	19 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2525M09
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	269005 1
Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 1	269005 1
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500