

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0610/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
Halsbreite L ₄	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Plattengröße	3 mm
ISO-Code Halter	AH0610H SCLCR/L03
Mittenversatz L ₃	2,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	7 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500