

Garant
HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mittenversatz L_3	15,5 mm
Auskräglänge L_1	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
ISO-Code Halter	AH25R SCLCR/L12
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 9	269028 9
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500