

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/06mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L ₃	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
ISO-Code Halter	AH0810J SCLCR/L06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500