

Garant
HSS-Bohrstange AH.. SCLCR, für Wendeschneidplatten CC., rechts

Bestelldaten

Bestellnummer	260024
GTIN	4045197652201
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	AH1216M SCLCR/L06
ISO-Code Halter	AH1012K SCLCR/L06
ISO-Code Halter	AH0810J SCLCR/L06
ISO-Code Halter	AH0608H SCLCR/L06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm

Mittenversatz L ₃	4 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Auskraglänge L ₁	50 mm
Auskraglänge L ₁	32 mm
Auskraglänge L ₁	25 mm
Auskraglänge L ₁	38 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1012/06 mm	260022 1012/06
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 0608/06 mm	260022 0608/06
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 0810/06 mm	260022 0810/06

Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1216/06 mm

260022 1216/06