

Garant**Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Kopflänge L ₁	20 mm
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Unterlegplatte	269005 6
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1616H12
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500