



Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- Ø / Plattengröße: 8/06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 8 mm

ISO-Code Halter: A08X SCLCR/L06

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: CC.. 0602..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 10 mm

Mittenversatz L₃: 5 mm

Technische Beschreibung

Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A08X SCLCR/L06
Mittenversatz L ₃	5 mm
Wendeplattenschraube	269022 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D _s	8 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 2	269022 2
Spannschraube	269405
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8