

Garant**Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte	269005 6
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500