

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 08/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260023 08/06
GTIN	
Artikelklasse	21T

Beschreibung
Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
Plattengröße	6 mm
Mittenversatz L_3	5 mm
ISO-Code Halter	AH08K SCLCR/L06
Auskraglänge L_1	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	8 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500