

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 120408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Spanbrecher	PX
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen