

**Garant****HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Halsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
Plattengröße	6 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
ISO-Code Halter	AH1012K SCLCR/L06
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500