

Garant**HM-Bohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	E20S SCLCR/L09
Mittenversatz L ₃	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	23 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500