

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/06mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
ISO-Code Halter	AH0810J SCLCR/L06
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500