

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Auskraglänge L_1	60 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
ISO-Code Halter	AH12M SCLCR/L06
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500