

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Auskraglänge L_1	50 mm
ISO-Code Halter	AH10K SCLCR/L06
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500