

Garant**eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Vorteil:

Verbinden Sie die Vorteile von Garant eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.

Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2025X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 46 mm

Gesamtlänge L: 105 mm

Unterlegplatte: 259031 30

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 30
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Pratze	259038 7
Kopflänge L ₁	46 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2025X15
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Plattengröße	15 mm
Gesamtlänge L	105 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte	259272
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte	259167
Unterlegplatte Typ 30	259031 30
Spannpratze Typ 7	259038 7

Spannpratze	259351
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15