

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
ISO-Code Halter	AH1012K SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite L_4	10 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Kopflänge L_1	38 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500