


CNMG 190616, Sorte: CA510

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250384 CA510 |
| GTIN | 4960664697243 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

CNMG 190616 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe a_p : 1 - 10 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnitttiefe a_p | 1 - 10 mm |
| Eckenradius | 1,6 mm |
| Spanbrecher | PH |
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,25 - 0,8 mm/U |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 450 m/min |
| Sorte | CA510 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |