

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/06mm**



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 260022 1216/06 |
| GTIN | 4045197652041 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Halsbreite L ₄ | 12 mm |
| Plattengröße | 6 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Kopflänge L ₁ | 50 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 18 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 9 mm |
| ISO-Code Halter | AH1216M SCLCR/L06 |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 15 mm |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Schaft-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 5×D |
| Schneidstoff | HSS |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |