

Garant

Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/06mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260007 8/06 |
| GTIN | 4045197651686 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. |
| Schaftgröße | 8 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 |
| ISO-Code Halter | SCLCR/L 0808D06 |
| Plattengröße | 6 mm |
| Funktionsbreite L ₄ | 10 mm |
| Kopflänge L ₁ | 9 mm |
| Gesamtlänge L | 60 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22