

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mittenversatz $L_3$	12 mm
Plattengröße	9 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
ISO-Code Halter	E20S SCLCR/L09
Kopflänge $L_1$	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe $L_2$	19 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500