

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	AH12M SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500