



Stahl-Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 16 mm

ISO-Code Halter: A16Q SCLCR/L09

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 18 mm

Mittenversatz L₃: 9 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Plattengröße	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Wendeplattenschraube	269022 3
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D _s	16 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269406
Spannschraube Typ 3	269022 3
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15