

Garant
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2525M15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 46 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 29

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M15
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Kopflänge L ₁	46 mm
Pratze	259038 7

Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	15 mm
Unterlegplatte	259031 29
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze	259350
Spannpratze Typ 7	259038 7
Schraube für Unterlegplatte	259171
Spannpratze	259351
Unterlegplatte Typ 29	259031 29
Spannpratze Typ 6	259038 6
Unterlegplatte	259271