

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	AH16Q SCLCR/L09
Mittenversatz L ₃	11 mm
Auskraglänge L ₁	80 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500