

**Garant****Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 10/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1010E06
Kopflänge L <sub>1</sub>	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22