

Garant
HM-Bohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 4/03mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260017 4/03 |
| GTIN | 4045197651853 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0301.. |
| Kopflänge L ₁ | 10 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 2,5 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 5 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 13 |
| ISO-Code Halter | E04G SCLCR/L03 |
| Plattengröße | 3 mm |
| Gesamtlänge L | 90 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 3,8 mm |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Schaft-Ø D _s | 4 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 8×D |
| Schneidstoff | HM |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6 | 674248 TX6 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 6 | 269028 6 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 13 | 269028 13 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |