

**Garant****HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 0410/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge $L_1$	24 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Mittenversatz $L_3$	2,5 mm
Halsbreite $L_4$	4 mm
Plattengröße	3 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
ISO-Code Halter	AH0410H SCLCR/L03
Gesamtlänge $L$	100 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6