

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0410/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	24 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Mittenversatz L ₃	2,5 mm
Halsbreite L ₄	4 mm
Plattengröße	3 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
ISO-Code Halter	AH0410H SCLCR/L03
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 13	269028 13
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500