

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Igeltext:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 1620X11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 33 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Unterlegplatte: 259031 12

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 1620X11

Kopflänge L ₁	33 mm
Kniehebel	259015 4
Unterlegplatte	259031 12
Schaftgröße	16 mm
Kniehebelschraube	259018 4
Feder	259046 2
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Feder Typ 2	259046 2
Unterlegplatte Typ 12	259031 12
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 4	259015 4