

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 25/15 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2525X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 41 mm

Gesamtlänge L: 112,5 mm

Unterlegplatte: 259031 13

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 5
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm

Unterlegplatte	259031 13
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525X15
Kniehebel	259015 5
Kopflänge L ₁	41 mm
Feder	259046 1
Gesamtlänge L	112,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel Typ 5	259015 5
Unterlegplatte Typ 13	259031 13
Kniehebel-Schraube Typ 5	259018 5