

**Stahl-Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Artikelklasse	25U

Beschreibung**Ausführung:**

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	22 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
Wendeplattenschraube	269022 3
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/260028-20/09>
