

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
Mittenversatz $L_3$	13 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Auskraglänge $L_1$	100 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	AH20R SCLCR/L09
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500