


KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 28-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236608 28-010
GTIN	4047109187689
Artikelklasse	24R

Beschreibung

KOMET® Wendeschneidplatte 28-010 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 09T308-01
 Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,13 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	28-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 09T308-01
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7710
Typ	Alu
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	220 m/min	N
nass maximal	geeignet		