

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2525M11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 48,5 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 8

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M11
Unterlegplatte	259031 8
Kopflänge L ₁	48,5 mm
Schaftgröße	25 mm

Plattengröße	11 mm
Pratze	259038 6
Schraube für Unterlegplatte	259025 5
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	259031 8
Spannpratze Typ 6	259038 6
Schraube für Unterlegplatte	259174
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	259025 5
Unterlegplatte	259211
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze	259350