

LOCTITE**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 222**

Bestelldaten

Bestellnummer	083301 222
GTIN	4058093008942
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Niedrigfest, leichte Demontage, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	6 Nm
--------------------------	------

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 222
für Gewindegröße M bis	M36
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Form	flüssig
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
geeignet für Material	Metall
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Flammpunkt	100 °C
Farbe	violett
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Füllmenge	50 ml
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Handfestigkeit nach	15 min
Dynamische Viskosität	900 - 1500 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1,08 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50