

Garant**Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 28
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L ₁	35 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020K15
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500