


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 38-010**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236608 38-010
GTIN	4047109198180
Artikelklasse	24R

**Beschreibung**

KOMET® Wendeschneidplatte 38-010 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 110408-01  
 Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	38-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7710
Typ	Alu
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	220 m/min	N
nass maximal	geeignet		