

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Igeltext:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2525X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 41 mm

Gesamtlänge L: 112,5 mm

Unterlegplatte: 259031 13

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	41 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm

Unterlegplatte	259031 13
Feder	259046 1
Plattengröße	15 mm
Kniehebelschraube	259018 5
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 5
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525X15
Gesamtlänge L	112,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 5	259018 5
Unterlegplatte Typ 13	259031 13
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder Typ 1	259046 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 5	259015 5