



## KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 30 mm, Ø Dmin / Stechbreite w: 5/2 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	240166 5/2
GTIN	4047109071865
Artikelklasse	24S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.

Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Schaft-Ø d: 8 mm

maximale Stechtiefe  $t_{max}$ : 1 mm

passender Klemmhalter Nr. 240100: 12/8; 16/8

### Technische Beschreibung

a	4,7 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100	12/8; 16/8
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	5 mm
Stechbreite w	2 mm
Schaft-Ø d	8 mm
f	2,25 mm
maximale Stechtiefe $t_{max}$	1 mm
Innenkühlung	ja

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Nutzlänge	30 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 30 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

---

## Zubehör

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 16/8 mm	240100 16/8