

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 1620X11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 33 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Unterlegplatte: 259031 12

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 12
Kniehebelschraube	259018 4
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Feder	259046 2

Kniehebel	259015 4
ISO-Code Halter	PDJNR/L 1620X11
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Kniehebel Typ 4	259015 4
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Unterlegplatte Typ 12	259031 12
Feder Typ 2	259046 2