



KOMET KUB Trigon® Wendeschneidplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 17mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236635 17 |
| GTIN | 4047109099500 |
| Artikelklasse | 24P |

Beschreibung

Ausführung:

- **Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.**
- **Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit ($\pm 0,1$ mm im Regelfall).**
- **Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).**
- **3 – 10 bar Kühlmitteldruck genügen.**
- **Für stehenden und rotierenden Einsatz.**
- **Achsversetztes Bohren: Ø-abhängig bis 1,5 mm.**

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740 – 237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

- **Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.**
- **Auf Anfrage – linksschneidend; – $2 \times D$, – andere Ø; – Sonderausführungen – Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|-------|
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| ABS® Schaft-Ø D _s | 50 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Nutzlänge L ₁ | 51 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| erreichbarer maximaler Ø durch Aussteuern | 18 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 10-... |
| Serie | KUB Trigon® |
| Nenn-Ø D | 17 |
| Maximale Verstellgrenze V _{max} | 0,5 mm |
| Auskraglänge L _A | 86 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Schaft | ABS |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Bohrverwendung | bedingt Querbohren |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m | 211750 0,6 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 6IP1 | 239652 6IP1 |