



## KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 35 mm, Ø Dmin / Stechbreite w: 6/1 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	240170 6/1
GTIN	4047109072145
Artikelklasse	24S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.

Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Schaft-Ø d: 8 mm

maximale Stechtiefe  $t_{max}$ : 1,8 mm

passender Klemmhalter Nr. 240100: 12/8; 16/8

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	1 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100	12/8; 16/8
maximale Stechtiefe $t_{max}$	1,8 mm
a	5,7 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	6 mm
f	2,75 mm
Schaft-Ø d	8 mm
Innenkühlung	ja

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Nutzlänge	35 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 35 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

---

## Zubehör

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 12/8 mm	240100 12/8