



## Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- Ø / Plattengröße: 10/06mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

ISO-Code Halter: A10L SCLCR/L06

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: CC.. 0602..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 12 mm

Mittenversatz L<sub>3</sub>: 6 mm

### Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A10L SCLCR/L06
Wendeplattenschraube	269022 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269405
Spannschraube Typ 2	269022 2