

**Garant****Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PDJNR/L 1616H11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Feder-Set	259044 4
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Plattengröße	11 mm
Unterlegplatte	259031 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Kniehebel	259015 7
Federstift-Set	259047 3
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 7	259015 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500